

通用巡检印刷推荐

1. 各场景标牌尺寸、样式、材料推荐：

应用场景： 电力设备，如配电室、引风机、变压器等	标牌示例（后台样式）	放置示例
标牌尺寸： 建议 100mm*80mm		
制作材料： 不干胶（建议用 3M 胶）	名称:10KV配电室 型号:ZN8540.5/1250 地点:三楼35kv高压室	
放置位置： 设备中间		
使用公司： 榕江供电局、青岛能源热电第二电力		

应用场景： 物业维保设备，如电梯、消防栓、水泵房等	标牌示例（GoodMES 排版）	放置示例
标牌尺寸： 建议 100mm*100mm		
制作材料： 不干胶（建议用 3M 胶）		
放置位置： 灭火器正面中间		
使用公司： 辽宁国宾物业、武汉音乐学院		

应用场景： 医疗设备，如病人监护仪、除颤机、空气消毒机等	标牌示例（后台样式）	放置示例
标牌尺寸： 建议 53mm*36mm		
制作材料： 亚银标签纸	设备名称:病人监护仪 科室:新生儿科 编号:NDHJDKF323	
放置位置： 仪器正面中间或左下角		
使用公司： 宝鸡市保健院		

<p>应用场景: 能源环保设备, 如锅炉、汽轮发电机等</p>	<p>标牌示例 (后台样式)</p>	<p>放置示例</p>
<p>标牌尺寸: 建议 100mm*150mm</p>		
<p>制作材料: PVC 或亚克力 (建议用 3M 胶)</p>	 <p>名称: 调节池提升泵 编号: ST-QR-XG-001 位置: 调节池</p>	
<p>放置位置: 设备中间</p>		
<p>使用公司: 中国华电忻州广宇煤电有限公司、贵州金泉生物质发电有限公司</p>		

2. 标牌样式制作

(一) 后台样式

单个建码:



The interface shows the following steps:

- Step 1:** Selecting a label template (e.g., '塔吊3#') from a list.
- Step 2:** Choosing a label template (e.g., '设备标牌') and clicking '开始制作' (Start Production).
- Step 3:** Filling out the label information form, including company name, project name, and equipment details.
- Step 4:** Downloading the generated label image to the local computer.

补全以上对应信息后, 实际印刷效果如左图

批量建码：

1. 在系统中选择需要生成二维码的人员数据。如一批二维码较多，先选择每页显示数。勾选【全选】后，点击【标制作】。

2. 选择标牌模板。为了保障制作效率，建议生成人员标牌单次不超过200个，设备标牌单次不超过50个。

3. 快速打印二维码标牌。点击上传自定义logo。补全以上信息后，展示效果如左图。

4. 标牌导出成功！你的10张二维码标牌图片已导出成功。选中的二维码数量和标牌数量是对应的。

(二) 其他样式：使用在线排版软件 GoodMES

- 1) 在线免费标签设计与打印协同平台：<http://www.goodmes.com/>
- 2) 首先需要先注册账号，登陆系统后下载 GoodMES 助手，每次打印前需先启动 GoodMES 助手
- 3) 详细操作步骤请查看帮助中心教程：<https://cli.im/news/help/32691>

3. 标牌打印：

方式一：自行采购标签打印机：

京东购买：兄弟（brother）兄弟标签机 PT-9700PC 固定资产标签打印机【图片 价格 品牌 报价】-京东

兄弟标签打印机 36MM 色带，白底黑字—— 兄弟 brother 原装标签机色带 36、24、18、12、9、6mm 标签色带打印机标签带纸 白底黑字 36mm【图片 价格 品牌 报价】-京东

方式二：联系广告公司打印